

**Garant****CC.T 09T302, Typ: HB7415-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260056 HB7415-1
GTIN	4062406749545
Trieda položky	21G

## Technický opis

Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Lamač triesok	TIS
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	50 - 110 m/min
Uhlový Polomer	0,2 mm
Tolerancia	M
Typ	HB7415-1
Počet výmien/rezných hrán	2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T302

Hlavné použitie	S
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie