

Garant**DC.T 11T304, Typ: HB7415-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260359 HB7415-1
GTIN	4062406749644
Trieda položky	21G

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	2
Lamač triesok	TIS
Podmienka rezu	kontinuálne
Tolerancia	M
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T304
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Typ	HB7415-1
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 110 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rezný materiál	HM

Hlavné použitie	S
Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie