

**HOLEX****Hrncová kefa Ocelový drôt 0,35 mm, Ø kefy D1: 60mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	573005 60
GTIN	4067263906780
Trieda položky	57H

**Popis****Prevedenie:**

Vlnitý drôt pevne zalisovaný do ocelového telesa. Na použitie na uhlových brúskach a stacionárnych strojoch.

**S vnútorným závitom M14. S vnútorným závitom M14.**

**Použitie:**

Na opracovanie povrchov, odihľovanie, odstraňovanie hrdze, leštenie, odstraňovanie farieb, základných náterov, laku, okoviniiek.

**Technický opis**

Dĺžka orezania H <sub>1</sub>	20 mm
Ø kefy D <sub>1</sub>	65 mm
maximálne otáčky	12000 min <sup>-1</sup>
Hrúbka štetín	0,35 mm
Závit M	M14
Upchávkový materiál	Ocelový drôt
Druh produktu	Hrncová kefa

