

HOLEX**Hrncová kefa Drôt INOX 0,30 mm, Ø kefy D1: 80mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	573205 80
GTIN	4067263906926
Trieda položky	57H

Popis**Prevedenie:**

Vlnitý drôt pevne zalisovaný do ocelového telesa. Na použitie na uhlových brúskach a stacionárnych strojoch.

S vnútorným závitom M14. S vnútorným závitom M14.

Použitie:

Na opracovanie povrchov, odihľovanie, odstraňovanie hrdze, leštenie, odstraňovanie farieb, základných náterov, laku, okoviniiek.

Technický opis

maximálne otáčky	8500 min ⁻¹
Ø kefy D ₁	85 mm
Hrúbka štetín	0,3 mm
Dĺžka orezania H ₁	25 mm
Závit M	M14
Upchávkový materiál	Drôt INOX

Zapletanie	zvlnené
Druh produktu	Hrncová kefa