

Garant**TCMT 110204, Typ: HB7415-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260952 HB7415-1
GTIN	4062406749682
Trieda položky	21G

Technický opis

Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	3
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TCMT 110204
Hlavné použitie	S
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 110 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Lamač triesok	TIS
Typ	HB7415-1

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie