

**Garant****VBMT 110302, Typ: HB7415-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261142 HB7415-1
GTIN	4062406749705
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Počet výmien/rezných hrán	2
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 110302
Lamač triesok	TIS
Typ	HB7415-1
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	S
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	50 - 110 m/min
Posuv $f$	0,05 - 0,3 mm/ot,

Uhlový Polomer	0,2 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie