


**HOLEX**

**Okrúhla kefa so stopkou mikroabrazívna, SiC zrnitosť 120, Ø kefy D1×šírka osadenia L1: 70X10mm**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	574445 70X10
GTIN	4067263934868
Trieda položky	57H

## Popis

### Prevedenie:

Brúsne nylonové štetiny s karbidom kremíka, zalisované do ocelového puzdra; **Ø stopky 6 mm.**

### Použitie:

V ručných brúskach, ohybných hriadeloch alebo ručných vrtačkách na povrchovú úpravu. Vysoké otáčky znásobujú výkon kief.

Suché a mokré jemné brúsenie hliníka, ocele, INOX a plastov. Maximálna prevádzková teplota 80 °C.

## Technický opis

Ø kefy D <sub>1</sub>	70 mm
odporúčané otáčky	4000 min <sup>-1</sup>
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Dĺžka orezania H <sub>1</sub>	20 mm
maximálne otáčky	15000 min <sup>-1</sup>

Zrnitost	120
Skratka pre brúsivo	SiC
Druh produktu	Okrúhla kefa