

Garant**DNMG 150608, Typ: HB7415-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250762 HB7415-1
GTIN	4062406749804
Trieda položky	21G

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	40 - 90 m/min
Rezný materiál	HM
Typ	HB7415-1
Hlavné použitie	S
Počet výmien/rezných hrán	4
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	TIM
Uhlový Polomer	0,8 mm
Tolerancia	M
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150608
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie