

Garant**DNMG 150604, Typ: HU7305-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250760 HU7305-1
GTIN	4062406749811
Trieda položky	21G

Technický opis

Lamač triesok	AM1
Uhlový Polomer	0,4 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,05 - 0,6 mm/ot,
Rýchlosť rezania v _c Hlavné použitie	400 - 700 m/min
Typ	HU7305-1
Povrchová úprava	bez povlaku
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150604

Hlavné použitie	N
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 5 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie