

**Garant****VNMG 160404, Typ: HU7305-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251802 HU7305-1
GTIN	4062406749859
Trieda položky	21G

## Technický opis

Lamač triesok	AM1
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNMG 160404
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	400 - 700 m/min
Hlavné použitie	N
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 5 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Typ	HU7305-1
Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M

Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Posuv f	0,05 - 0,6 mm/ot,
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie