


Garant**TNMG 160404, Typ: HU7305-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|-----------------|
| Číslo objednávky | 251542 HU7305-1 |
| GTIN | 4062406749835 |
| Trieda položky | 21G |

Technický opis

| | |
|--|---------------------------|
| Posuv f | 0,05 - 0,6 mm/ot, |
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 400 - 700 m/min |
| Hlavné použitie | N |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | TNMG 160404 |
| Typ | HU7305-1 |
| Rezný materiál | HM |
| Hĺbka rezu a_p | 0,2 - 5 mm |
| Počet výmien/rezných hrán | 6 |
| Tolerancia | M |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie |
| Povrchová úprava | bez povlaku |
| Uhlový Polomer | 0,4 mm |

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| Lamač triesok | AM1 |
| Podmienka rezu | lahko prerušovaný |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |