


Garant**CNMG 09T308, Typ: HB7130-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250152 HB7130-2
GTIN	4062406749279
Trieda položky	21G

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	4
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 240 m/min
Hlavné použitie	M
Tolerancia	M
Typ	HB7130-2
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 09T308

Lamač triesok	VM
Uhlový Polomer	0,8 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie