

**Garant****SNMG 120408, Typ: HB7130-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251224 HB7130-2
GTIN	4062406749996
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Lamač triesok	VM
Typ	HB7130-2
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Počet výmien/rezných hrán	8
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	70 - 240 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120408
Hlavné použitie	M
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rezný materiál	HM

Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie