

**Garant****DNMG 150604, Typ: HB7130-2**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250658 HB7130-2
GTIN	4062406749941
Trieda položky	21G

## Technický opis

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	4
Hlavné použitie	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Typ	HB7130-2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150604
Lamač triesok	VS
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 270 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu $a_p$	0,3 - 2 mm

Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie