

Garant**DNMG 110408, Typ: HB7130-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250754 HB7130-2
GTIN	4062406749958
Trieda položky	21G

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Tolerancia	M
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Hlavné použitie	M
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	HB7130-2
Hĺbka rezu a _p	0,5 - 5 mm
Lamač triesok	VM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 110408
Počet výmien/rezných hrán	4

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 240 m/min
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie