

**Garant****DNMG 150612, Typ: HB7130-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250864 HB7130-2
GTIN	4062406749972
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Lamač triesok	VG
Hĺbka rezu $a_p$	1,5 - 6 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 220 m/min
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hlavné použitie	M
Uhlový Polomer	1,2 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150612
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie

Typ	HB7130-2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie