


**Strediaci zverák, Šírka: 75****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	363300 75
GTIN	4067263950677
Trieda položky	30N

Popis**Prevedenie:**

- **Veľmi dobrá prístupnosť a dokonale symetrický.**
- **Kompletne plazmovo nitridovaná a jemne vyfrézovaná spodná strana.**
- **Upínač polotovarov a hotových dielov s minimálnym možným zdvihom čelustí/ komponentov.**
- **Vrátane vyvrtaných otvorov na polohovací systém LANG, adaptovateľný na GARANT ZeroClamp a Erowa ITS148 (iba č. 363300 75) pomocou medziplatne.**
- **Pri otočení čelustí je možná zmena rozsahu upnutia.**
- **Rozhranie pre automatizáciu.**

Použitie:

Perfektné na 5-stranné obrábanie. Stredové upnutie.

Vhodné pre:

Nadstavbové čeluste č. 363310 – 363324.

Rozsah balenia:

Základné teleso, vreteno, matice vretena.

Zvláštne príslušenstvo:

Momentový kľúč č. 656050, nastavec nástrčného kľúča č. 642229 12 (pri veľ.75), č. 642229 13 (pri veľ.120), úpinky č. 363081 80 a 361165 CS1, upínací čap GARANT č. 363190, adaptérové dosky č. 363079, 363080, 363085, výšková konzola č. 363090 (v kombinácii s č. 363079), montážna stanica č. 358595 52/96.

Upozornenie:

Vhodné nadstavbové čeluste č. 363310 – 363324 nie sú súčasťou dodávky. Upínacia poloha S2 vznikne otočením čeluste.

Technický opis

Hmotnosť	2,8 kg
B	75 mm
Výška H	46 mm
L	130 mm
Šírka	75 mm
maximálna upínacia sila	22 kN
maximálny ťahovací moment	75 Nm
Farebný kód	HOLEX ZS 75
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia	52 mm
Druh produktu	Strojový zverák