

Garant**TNMG 160408, Typ: HB7130-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251544 HB7130-2
GTIN	4062406750015
Trieda položky	21G

Technický opis

Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Lamač triesok	VM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Rezný materiál	HM
Tolerancia	M
Typ	HB7130-2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160404
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hlavné použitie	M
Počet výmien/rezných hrán	6

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 240 m/min
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie