

Garant**DNMG 150608, Typ: HB7130-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250762 HB7130-2
GTIN	4062406749965
Trieda položky	21G

Technický opis

Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Tolerancia	M
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150608
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Lamač triesok	VM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 240 m/min
Hlavné použitie	M
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	4

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	HB7130-2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie