

Garant**WNMG 080412, Typ: HB7130-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252210 HB7130-2
GTIN	4062406750084
Trieda položky	21G

Popis**Technický opis**

Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Hĺbka rezu a _p	1,5 - 6 mm
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v _c Hlavné použitie	60 - 220 m/min
Typ	HB7130-2
Lamač triesok	VG
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080412
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Počet výmien/rezných hrán	6
Hlavné použitie	M

Uhlový Polomer	1,2 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie