

**Nožnice na plech s akumulátorom, Typ: M12FNB16-0****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078105 M12FNB16-0
GTIN	4058546374112
Trieda položky	03L

Popis**Prevedenie:**

Extrémne ľahké akumulátorové prestrihovače s funkciou Auto-Control (rýchlosť rezania sa pomaly spustí po štarte) pre pracovnú hĺbku do 168 mm.

· **Smer rezania bez použitia náradia sa mení postupne po 90°.**

Rozsah balenia:

Verzia bez akumulátora a bez nabíjačky, v kartóne.

Obsahuje 2 držiaky na matrice v dlhých a krátkych verziách.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073808 – 073840.

Technický opis

Napätie akumulátora	12 V
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
maximálne vibrácie podľa EN	1,5 m/s ²
Šírka rezu	5 mm

Hmotnosť	1 kg
Druh batérie	Li-Ion
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 12 V
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee typ HB 12 V
Polomer najmenšieho oblúka	40,7 mm
maximálny rezný výkon v oceli	1,6 mm
maximálny rezný výkon v hliníku	2,1 mm