

Garant**WNMG 080408, Typ: HB7130-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252070 HB7130-2
GTIN	4062406750077
Trieda položky	21G

Popis

Technický opis

Posuv f	0,1 - 0,5 mm/ot,
Lamač triesok	VM
Rezný materiál	HM
Typ	HB7130-2
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 240 m/min
Uhlový Polomer	0,8 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080408
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Tolerancia	M
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Počet výmien/rezných hrán	6

Hlavné použitie	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie