

Garant**CC.T 09T304, Typ: HB7130-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260058 HB7130-2
GTIN	4062406750121
Trieda položky	21G

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T304
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 270 m/min
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	VS
Typ	HB7130-2
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Tolerancia	M
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	2

Hlavné použitie	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie