

Garant**DC.T 11T304, Typ: HB7130-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260359 HB7130-2
GTIN	4062406750220
Trieda položky	21G

Technický opis

Typ	HB7130-2
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Počet výmien/rezných hrán	2
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hlavné použitie	M
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T304
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 270 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm

Lamač triesok	VS
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie