

Garant**SCMT 09T304, Typ: HB7130-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260742 HB7130-2
GTIN	4062406750268
Trieda položky	21G

Technický opis

Uhlový Polomer	0,4 mm
Lamač triesok	VS
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Typ	HB7130-2
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 270 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 09T304
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Podmienka rezu	lahko prerušovaný

Hlavné použitie	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie