


Garant**SC.T 09T304, Typ: HB7130-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260762 HB7130-2
GTIN	4062406750282
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	HB7130-2
Počet výmien/rezných hrán	4
Hlavné použitie	M
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 240 m/min
Lamač triesok	VM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Tolerancia	M
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 09T304

Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie