

Garant**TCMT 110204, Typ: HB7130-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260952 HB7130-2
GTIN	4062406750329
Trieda položky	21G

Technický opis

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rýchlosť rezania v _c Hlavné použitie	80 - 270 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu a _p	0,2 - 1,5 mm
Počet výmien/rezných hrán	3
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hlavné použitie	M
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TCMT 110204
Typ	HB7130-2
Lamač triesok	VS

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie