

**Garant****TCMT 16T304, Typ: HB7130-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260956 HB7130-2
GTIN	4062406750336
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Typ	HB7130-2
Počet výmien/rezných hrán	3
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	VS
Hlavné použitie	M
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TCMT 16T304
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 270 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie