


Garant**Čelná / ramenná fréza 90°, s otvorem, Ø D / počet čepielok Z: 100/8mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 215050 100/8 |
| GTIN | 4045197281036 |
| Trieda položky | 210 |

Popis

Prevedenie:

Vyrobené zo špeciálnej kalenej nástrojovej ocele pre chod s nízkymi vibráciami a dlhé používanie. Veľmi dobrý povrch sa dosahuje vďaka výrazným plochým rezným hranám.

Upozornenie:

Aby bolo možné použiť všetky **4 rezné hrany**, vymeniteľná doštička **musí byť vždy otočená v určenom smere**.

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelou č. **674252 vel. 9IP**.

Technický opis

| | |
|---|----------------------|
| vhodná otočná rezná platnička | SOMT 09T304 |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219810 (9IP; 2,2 Nm) |
| Ø polohovacieho otvoru | 32 mm |
| Celková dĺžka L_{celk} | 50 mm |
| Ø rezných hrán D_c | 100 mm |
| Počet rezných hrán Z | 8 |

| | |
|--------------------|--------------------|
| Prevedenie stopky | s otvorom |
| Uhol nastavenia k | 90 Stupeň |
| Použitie frézy | Kruhové frézovanie |
| Členenie britov | nerovnaké |
| Vnútorne chladenie | áno |
| Výmena nástrojov | PowerCard |
| Druh produktu | Rohová fréza |

Príslušenstvo

| | |
|--|------------|
| Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 2,2 | 211750 2,2 |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne | 219810 |
| Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP | 674252 9IP |