

Garant**TC.T 110204, Typ: HB7130-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260982 HB7130-2
GTIN	4062406750343
Trieda položky	21G

Technický opis

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TCMT 110204
Rezný materiál	HM
Tolerancia	M
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Typ	HB7130-2
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Lamač triesok	VM
Počet výmien/rezných hrán	3
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 240 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie

Hlavné použitie	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie