

Garant**DC.T 11T308, Typ: HB7130-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260464 HB7130-2
GTIN	4062406750251
Trieda položky	21G

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	2
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 240 m/min
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hlavné použitie	M
Lamač triesok	VM
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Typ	HB7130-2
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie

Tolerancia	M
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T308
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie