


**Garant****SC.T 120408, Typ: HB7130-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260766 HB7130-2
GTIN	4062406750312
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Tolerancia	M
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	70 - 240 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 120408
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	HB7130-2
Hlavné použitie	M
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Lamač triesok	VM

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie