

**Garant****TCMT 16T308, Typ: HB7130-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260988 HB7130-2
GTIN	4062406750367
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	70 - 240 m/min
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	M
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TCMT 16T308
Typ	HB7130-2
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Tolerancia	M
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Lamač triesok	VM

Počet výmien/rezných hrán	3
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie