

Garant**VB.T 160408, Typ: HB7130-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261234 HB7130-2
GTIN	4062406750428
Trieda položky	21G

Technický opis

Tolerancia	M
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 240 m/min
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Lamač triesok	VM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 160408
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Hlavné použitie	M
Rezný materiál	HM

Typ	HB7130-2
Uhlový Polomer	0,8 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie