

Garant**VC.T 110304, Typ: HB7130-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261366 HB7130-2
GTIN	4062406750442
Trieda položky	21G

Technický opis

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 110304
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 270 m/min
Hlavné použitie	M
Počet výmien/rezných hrán	2
Typ	HB7130-2
Tolerancia	M
Lamač triesok	VS

Uhlový Polomer	0,4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie