

Garant**VC.T 110304, Typ: HB7130-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261454 HB7130-2
GTIN	4062406750466
Trieda položky	21G

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Počet výmien/rezných hrán	2
Lamač triesok	VM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Tolerancia	M
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 240 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 110304

Hlavné použitie	M
Typ	HB7130-2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie