

Garant**NC navrtávak, 120°, Ø D_s: 20mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	231501 20
GTIN	4045197644305
Trieda položky	21Y

Popis

Prevedenie:
So stopkou Weldon.

Technický opis

Skrutka pre vymeniteľné doštičky	231540_TX15 (2,5 Nm)
Maximálny Ø vrtania d ₁	17 mm
Celková dĺžka L _{celk}	100 mm
Dĺžka stopky h	70 mm
Veľkosť vymeniteľnej doštičky	16
Ø stopky D _s	20 mm
Maximálna hĺbka vrtania l ₁	5 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOGT 11T3
Počet rezných hrán Z	1

Stopka	stopka Weldon
Navrtávak vhodný pre tvar dosky	120
Atribút Názov produktu	120°
Vnútorne chladenie	nie
Uhol špičky	120 Stupeň
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Čepel' 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50	659874 50
Upínacia skrutka Torx® Pohon TX15	231540 TX15
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500