

**Garant****VC.T 110302, Typ: HB7130-2**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261364 HB7130-2
GTIN	4062406750435
Trieda položky	21G

## Technický opis

Uhlový Polomer	0,2 mm
Hlavné použitie	M
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 270 m/min
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Tolerancia	M
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Lamač triesok	VS
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Počet výmien/rezných hrán	2
Rezný materiál	HM
Typ	HB7130-2

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 110302
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie