

Garant**NC navrtávak, 142°, Ø D_s: 20mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	231502 20
GTIN	4045197324016
Trieda položky	21Y

Popis

Prevedenie:
So stopkou Weldon.

Technický opis

Skrutka pre vymeniteľné doštičky	231540_TX15 (2,5 Nm)
Celková dĺžka L _{celk}	100 mm
Maximálna hĺbka vrtania l ₁	3 mm
Ø stopky D _s	20 mm
Dĺžka stopky h	70 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOGT 11T3
Maximálny Ø vrtania d ₁	18,5 mm
Veľkosť vymeniteľnej doštičky	16
Počet rezných hrán Z	1
Stopka	stopka Weldon
Navrtávak vhodný pre tvar dosky	142
Atribút Názov produktu	142°
Vnútorne chladenie	nie
Uhol špičky	142 Stupeň

Druh produktu

Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Upínacia skrutka Torx® Pohon TX15

231540 TX15

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Čepel' 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním
skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50

659874 50

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500