

Garant**Fréza na T-drážky, stopka Weldon, Ø D / Zeff: 40/2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	218300 40/2
GTIN	4045197608093
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Stopková fréza s upínacou plochou a vnútorným chladením. Značné zúženie v pracovnej oblasti na vstup do najužších štrbín. Povrchová úprava zabraňujúca korózii.

Použitie:

Na frézovanie škár a drážok podľa DIN 650.

Upozornenie:

Pracovať prednostne s vnútorným chladením, aby sa zabezpečil optimálny odvod triesok. Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. **211750 vel. 3,0** s cepelou c. **674252 vel. 15IP**.

Technický opis

Výška drážky a_p	17 mm
Ø rezných hrán D_c	40 mm
Ø stopky D_s h6	25 mm
Dĺžka výčnelku L_1	50 mm
vhodná otočná rezná platnička	SP.T 09T308
Celková dĺžka L_{celk}	108 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Ø goliera d_1	21 mm
efektívny počet rezných hrán Z_{eff}	2

Rohový uhol úkosu	90 Stupeň
Počet otočných rezných platničiek	4
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Drážkovacia fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 3,0	211750 3,0
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219841
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP