

**Garant**

**Kotúčové/deliace frézy s nákrúžkom Ocel' šírka  $a_p = 2,2$  mm,  $\varnothing D$  / počet čepielok Z: 125/10mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	218426 125/10
GTIN	4045197533968
Trieda položky	21P

**Popis****Prevedenie:**

Vysoko výkonný systém oddeľovacej frézy s variabilitou v kombinácii goliera a **lacného ocelového noža** alebo goliera a **vysoko presného teplotne odolného noža HSS**.

**Použitie:**

Na frézovanie drážok a rezanie. Pre vysokú presnosť opakovania pri sériovej výrobe používajte prednostne čepel' HSS.

**Použitie reklamného textu:**

Na frézovanie drážok a rezanie. Pre vysokú presnosť opakovania pri sériovej výrobe používajte prednostne čepel' HSS.

Objednávacie čísla: 218440 až 218444 (pozri hlavný katalóg)

**Pozor!:**

Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

**Upozornenie:**

Je možné objednať kotúčové frézy / odrezávacie frézy do  $\varnothing D = 200$  mm.

Náhradné HSS kotúče je možné doobjednať ako príslušenstvo.

**Technický opis**

Ø rezných hrán $D_c$	125 mm
Ø goliera $d_1$	58 mm
Ø základného držiaka $d_2$	58 mm
Ø polohovacieho otvoru	32 mm
Celková dĺžka $L_{celk}$ pre $a_p$ 1,5 mm	64,4 mm
maximálna hĺbka zárezu $a_{e\ max}$	33,5 mm
vhodná otočná rezná platnička	XC.. 1119
Celková dĺžka $L_{celk}$ pre $a_p$ 3,1 mm	65,8 mm
Celková dĺžka $L_{celk}$ pre $a_p$ 2,2 mm	65 mm
Počet rezných hrán Z	10
Prevedenie stopky	s otvorom
Vnútorne chladenie	nie
Druh produktu	Kotúčová fréza