

Garant

Kotúčové/deliace frézy s nákrúžkom Ocel' šírka $a_p = 1,5$ mm, $\varnothing D$ / počet čepielok Z: 125/10mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 218422 125/10 |
| GTIN | 4045197533814 |
| Trieda položky | 21P |

Popis**Prevedenie:**

Vysoko výkonný systém oddeľovacej frézy s variabilitou v kombinácii goliera a **lacného ocelového noža** alebo goliera a **vysoko presného teplotne odolného noža HSS**.

Použitie:

Na frézovanie drážok a rezanie. Pre vysokú presnosť opakovania pri sériovej výrobe používajte prednostne čepel' HSS.

Použitie reklamného textu:

Na frézovanie drážok a rezanie. Pre vysokú presnosť opakovania pri sériovej výrobe používajte prednostne čepel' HSS.

Objednávacie čísla: 218440 až 218444 (pozri hlavný katalóg)

Pozor!:

Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

Upozornenie:

Náhradné HSS kotúče je možné doobjednať ako príslušenstvo.

Je možné objednať kotúčové frézy / odrezávacie frézy do $\varnothing D = 200$ mm.

Technický opis

| | |
|---|----------------|
| maximálna hĺbka zárezu $a_{e\ max}$ | 33,5 mm |
| Celková dĺžka L_{celk} pre a_p 1,5 mm | 64,4 mm |
| Celková dĺžka L_{celk} pre a_p 2,2 mm | 65 mm |
| vhodná otočná rezná platnička | XC.. 1113 |
| Ø základného držiaka d_2 | 58 mm |
| Celková dĺžka L_{celk} pre a_p 3,1 mm | 65,8 mm |
| Ø rezných hrán D_c | 125 mm |
| Ø goliera d_1 | 58 mm |
| Ø polohovacieho otvoru | 32 mm |
| Počet rezných hrán Z | 10 |
| Prevedenie stopky | s otvorom |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Druh produktu | Kotúčová fréza |