

Garant**Frézovacia hlava, fazetka 45° HPC, bez povlaku, Ø D h10: 10mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	210350 10
GTIN	4045197523389
Trieda položky	21M

Popis

Upozornenie:

Normované hodnoty plných drážok pre $a_{p\max} \leq 0,5 \times D$.

Technický opis

Ø rezných hrán D	10 mm
Dĺžka hlavy l	18 mm
Dĺžka britov L ₂	10 mm
Šírka rohového skosenia pri 45°	0,2 mm
Posuv f _z pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,12 mm
Posuv f _z pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,09 mm
Veľkosť upínania	10 mm
Rohový uhol úkosu	45 Stupeň
Celková dĺžka L	31,9 mm
Počet rezných hrán Z	3
Povrchová úprava	bez povlaku
Séria	TopCut
Typ	HU730

Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	W
Uhol sklonu zubov	42 Stupeň
Smer podávania	horizontálny a šikmý
Hĺbka záberu ae pre frézovaní	1×D pri obvodovom frézovaní mm
Hĺbka záberu ae pre frézovaní	0,3×D pri obvodovom frézovaní mm
Stratégia obrábania	HPC
Vnútorne chladenie	nie
vhodný upínač	GARANT TopCut
Druh produktu	Rezná vložka na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	530	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	500	N
Hliník > 10 % si	vhodný	450	N
CuZn	podmienene vhodný	320	N
Olej	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		

Príslušenstvo

Nástrčný adaptér pre momentové kľúče Typ 8X3	219986 8X3
Montážny kľúč Typ 8X3	219987 8X3