

**Garant****Kotúčové/deliace frézy s nákrúžkom HSS šírka  $a_p = 3,1$  mm,  $\varnothing D$  / počet čepielok Z: 63/4mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	218428 63/4
GTIN	4045197533982
Trieda položky	21P

## Popis

**Prevedenie:**

Vysoko výkonný systém oddeľovacej frézy s variabilitou v kombinácii goliera a **lacného ocelového noža** alebo goliera a **vysoko presného teplotne odolného noža HSS**.

**Použitie:**

Na frézovanie drážok a rezanie. Pre vysokú presnosť opakovania pri sériovej výrobe používajte prednostne čepel' HSS.

**Použitie reklamného textu:**

Na frézovanie drážok a rezanie. Pre vysokú presnosť opakovania pri sériovej výrobe používajte prednostne čepel' HSS.

Objednávacie čísla: 218440 až 218444 (pozri hlavný katalóg)

**Pozor!:**

Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

**Upozornenie:**

Náhradné HSS kotúče je možné doobjednať ako príslušenstvo.

Je možné objednať kotúčové frézy / odrezávacie frézy do  $\varnothing D = 200$  mm.

## Technický opis

Ø polohovacieho otvoru	22 mm
Dĺžka goliera $L_1$	38 mm
Ø goliera $d_1$	32 mm
maximálna hĺbka zárezu $a_{e\ max}$	15,5 mm
Ø základného držiaka $d_2$	40 mm
Celková dĺžka $L_{celk}$ pre $a_p$ 1,5 mm	51,4 mm
Celková dĺžka $L_{celk}$ pre $a_p$ 3,1 mm	52,8 mm
Celková dĺžka $L_{celk}$ pre $a_p$ 2,2 mm	52 mm
vhodná otočná rezná platnička	XC.. 1125
Ø rezných hrán $D_c$	63 mm
Počet rezných hrán Z	4
Prevedenie stopky	s otvorom
Rezný materiál	HSS
Vnútorne chladenie	nie
Druh produktu	Kotúčová fréza