

Garant**Frézovacia hlava, fazetka 45° HPC, bez povlaku, Ø D h10: 12mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	210350 12
GTIN	4045197523396
Trieda položky	21M

Popis

Upozornenie:Normované hodnoty plných drážok pre $a_{p\max} \leq 0,5 \times D$.

Technický opis

Ø rezných hrán D	12 mm
Dĺžka britov L_2	12 mm
Dĺžka hlavy l	22 mm
Šírka rohového skosenia pri 45°	0,24 mm
Posuv f_z pre orezávanie v hliníku dávajúcim krátke triesky	0,13 mm
Posuv f_z pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcim krátke triesky	0,11 mm
Veľkosť upínania	12 mm
Rohový uhol úkosu	45 Stupeň
Celková dĺžka L	36,1 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Séria	TopCut
Typ	HU730
Rezný materiál	VHM

Norma	Výrobná norma
Typ	W
Uhol sklonu zubov	42 Stupeň
Smer podávania	horizontálny a šikmý
Hĺbka záberu ae pre frézovanie	1×D pri obvodovom frézovaní mm
Hĺbka záberu ae pre frézovanie	0,3×D pri obvodovom frézovaní mm
Stratégia obrábania	HPC
Vnútorne chladenie	nie
vhodný upínač	GARANT TopCut
Druh produktu	Rezná vložka na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	530	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	500	N
Hliník > 10 % si	vhodný	450	N
CuZn	podmienene vhodný	320	N
Olej	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		

Príslušenstvo

Nástrčný adaptér pre momentové kľúče Typ 10X4	219986 10X4
Montážny kľúč Typ 10X4	219987 10X4