

**Garant****ANGX 10T308ZEER, HB9540, Typ: UNI****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2135 UNI
GTIN	4067263078890
Trieda položky	GGN

**Popis****Vhodné pre:**

GARANT Power Q Mini fréza pre vysoké posuvy č. 213052 – 213058.

**Obsah:**

50 × 213075 UNI

**Upozornenie:**Smerné hodnoty použitia pre  $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p\ max}$ .**Technický opis**

Obsah	50
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ANGX 10T308ZEER
Typ	HB9540
Rezný materiál	HM
odporúčaná hĺbka rezu $a_{p\ max}$	0,8 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p\ max}$	1 mm
Programovací polomer pri $a_{p\ max}$	1,6 mm
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Vymeniteľné otočné rezné  
platničky na frézovanie**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	260	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	220	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	200	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120	M
Uni	vhodný		
vzduch	vhodný		

**Príslušenstvo**

ANGX 10T308ZEER Typ UNI

213075 UNI