

Garant**XNEX 080608, HB7515, Typ: ST1400**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2138 ST1400
GTIN	4067263078920
Trieda položky	GGN

Popis

Prevedenie:

6 rezných hrán zabezpečuje vysokú hospodárnosť vďaka nízkej cene za jednu reznú hranu.

Vhodné pre:

GARANT fréza na rohy 90° č. 215101 a fréza na rohy Horex 90° č. 215102.

Obsah:

50 × 215186 ST1400

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3\text{mm}$.

Technický opis

Posuv f_z na zub	0,21 mm
Obsah	50
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XNEX 080608
Typ	HB7515
Rezný materiál	HM
maximálna hĺbka rezu $a_{p\text{max}}$	4 mm
Počet výmien/rezných hrán	6
Povrchová úprava	CVD

Druh produktu

Vymeniteľné otočné rezné
platničky na frézovanie**Údaje o užívateľovi**

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	270	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	250	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	230	P
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		

Príslušenstvo

XNEX 080608 Typ ST1400

215186 ST1400