

Garant**Držiak nástrojov s račnou dlhé, celoodel'ový, Celková d'žka: 300mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	149001 300
GTIN	4062406754693
Trieda položky	11K

Popis

Prevedenie:

S dvojčelustovým skľučovadlom na upnutie štvorhranných stopiek. Posuvná priečna rukoväť s drážkami v strede a na oboch koncoch, aby zapadla aretačná guľa. **Držiak s plášťom z nehrdzavejúcej ocele.** Račnu je možné prepnúť na ľavý/pravý chod alebo na pevno. **Celá konštrukcia z ocele** pre vysoké zaťaženie krútiacim momentom. Upínacie čeluste frézované a kalené pre vysokú tuhosť a optimálnu tvrdosť povrchu.

Použitie:

Vhodný na rezanie závitov v hlboko položených, ťažko prístupných miestach.

Upozornenie:

Rozmery štvorhranov ostatných rozmerov závitníkov a výstružníkov nájdete v tabuľkách príslušných produktových skupín.

Technický opis

Celková d'žka	300 mm
pre ručný závitník DIN 352	M5 – M12
Rozsah upínania □	4,5 - 8 mm

Náhradné čeluste č. 148712 veľk.	110
Materiál	celoocelový
Druh produktu	Držiak nástrojov