

Garant**Držiak nástrojov s račnou dlhé, celoodel'ový, Celková dĺžka: 250mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	149001 250
GTIN	4062406754686
Trieda položky	11K

Popis**Prevedenie:**

S dvojčelustovým skľučovadlom na upnutie štvorhranných stopiek. Posuvná priečna rukoväť s drážkami v strede a na oboch koncoch, aby zapadla aretačná guľa. **Držiak s plášťom z nehrdzavejúcej ocele.** Račnu je možné prepnúť na ľavý/pravý chod alebo na pevno. **Celá konštrukcia z ocele** pre vysoké zaťaženie krútiacim momentom. Upínacie čeluste frézované a kalené pre vysokú tuhosť a optimálnu tvrdosť povrchu.

Použitie:

Vhodný na rezanie závitov v hlboko položených, ťažko prístupných miestach.

Upozornenie:

Rozmery štvorhranov ostatných rozmerov závitníkov a výstružníkov nájdete v tabuľkách príslušných produktových skupín.

Technický opis

pre ručný závitník DIN 352	M3 – M10
Rozsah upínania □	2,5 - 5,5 mm
Celková dĺžka	250 mm

Náhradné čeluste č. 148712 veľk.	85
Materiál	celoocelový
Druh produktu	Držiak nástrojov