



Nabíjačka, Typ: LITHIUM4



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081590 LITHIUM4
GTIN	4013674183562
Trieda položky	08C

Popis

Prevedenie:

Mikrokontrolérom riadené nabíjacie a ošetrovacie stanice pre akumulátorové články s **monitorovaním jednotlivých šácht** a detekciou defektov akumulátora. Zobrazenie stavu nabíjacej šachty, automatické odpojenie po ukončení nabíjania, ochrana proti nadmernému nabitíu a **udržiavacie nabíjanie**. Vstupné napätie 100 – 240 V. S LC displejom na podrobné monitorovanie procesu nabíjania a dodatočné akustické spätné hlásenia.

Použitie:

Nabíjacie miesta akumulátora NiMH: 1 – 4 × Mikro AAA/Mignon AA alebo 1 – 2 × Baby C.

Nabíjacie miesta lítiovo-iónového akumulátora LiFePO4: 1 – 4 × 18650; 17670; 14500 atď.

Technický opis

Maximálny počet nabíjacích miest	4
Šírka	96 mm
Výška	33 mm
Menovité napätie	100 - 240 V
maximálny nabíjací prúd	2 A
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Typ CAS 18 V

Dĺžka	129,5 mm
Sieťová frekvencia	50 Hz
Rozhranie	USB rozhranie
Druh produktu	Nabíjačka